



Produktinformationsblatt

02.06.2026

ABSINA TYP2 LADEKABEL 22KW 5M

PRODUKT HIGHLIGHTS

- TYP 2 MODE 3 Ladekabel mit modernster 3-Phasen Ladetechnologie zum Anschließen an einer beliebigen Ladestation bietet mit 22 kW & 16A maximale Ladezeiterparnis durch Wechselstrom
- KOMPATIBEL mit einer Vielzahl von Elektrofahrzeugen (BEV) & Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV) des Typs 2 gemäß EU Norm IEC 62196-2
- SICHERES LADEN dank Schutzfunktionen, Schutzklasse IP65 & Brennbarkeitsklasse UL94V-0 - Ladekabel bietet mehr als 10.000 Aufladungen
- EINFACHE BEDIENUNG - Der Ladestecker ist ergonomisch geformt & einfach zu bedienen - Das gummierte Gehäuse ist schmutzabweisend, wasserabweisend, UV-beständig sowie stoß- & schlagfest
- LIEFERUNG enthält 1x EV Ladekabel zum Laden von E-Autos an Ladesäulen mit 2x Typ 2 Steckern gemäß EU Norm IEC62196-2 / 5 Meter Kabellänge / 2,8 kg Gewicht

ARTIKELDATEN

Artikelnummer:	301402
EAN:	4068697006305
Zolltarifnummer:	85371098000
Verpackungsart:	Karton
Lieferumfang:	Typ 2 Ladekabel 22kW 5m, Anleitung, Tasche, Mikrofasertuch, Klettband

VOLUMETRISCHE DATEN

Produkt	
Abmessungen:	35,5 x 35 x 13 cm
Gewicht:	2,830 kg
Produkt + Verpackung	
Abmessungen:	37,5 x 34,0 x 14,0 cm
Gewicht:	3,730 kg
Verpackungseinheit	
Anzahl:	4
Abmessungen:	58,5 x 38,5 x 35 cm
Gewicht:	15,0 kg