


USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



Doppelte USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, mit Schirmungskontakten vorne

24

2410 13



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich $-25\text{ °C}/+85\text{ °C}$

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuZn, verzinkt und vergoldet
Schirmungskontakt CuZn, vernickelt
Gehäuse CuZn/Fe, vernickelt

Mechanische Daten




Steckzyklen 1500
Steckkraft $\leq 35\text{ N}$
Ziehkraft $\geq 10\text{ N}$

Elektrische Daten (bei $T_u\ 20\text{ °C}$)

Durchgangswiderstand $\leq 30\text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom $\leq 1,5\text{ A}$
Bemessungsspannung 30 V AC
Bemessungsstoßspannung $500\text{ V}/60\text{ s}$
Isolationswiderstand $\geq 1\text{ G}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2410 07 ☞ 2410 08



*a Leiterplattenlayout

24

2410 13

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2410 13	2 x 4	100	500

Verpackung:
im Tablett