

24 2436 01


USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



USB-3.1-Einbaukupplung Typ C, 24-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

24

2436 01



- *a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
- *b vorderer Steckverbinderrand
- *c Kontaktbelegung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, V-0 nach UL94
Kontaktfeder Cu-Legierung, vergoldet
Gehäuse Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen 10000
Steckkraft 5–20 N
Ziehkraft 8–20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand 60 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 5 V
Bemessungsstoßspannung 100 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2483 01

24

2436 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2436 01	24	900	900

Verpackung:

auf Rolle