

Produktdatenblatt

22 01 160

Rundzange

DIN ISO 5745

- zum Anbiegen von Drahtösen
- runde, kurze Backen, fein geschliffen
- glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikelnummer	22 01 160
EAN	4003773015024
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	140 g
Abmessung	160 x 53 x 32 mm

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk)	9,5
Spitzendicke	3,0
Backenlänge	30,0
Kopfbreite	18 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000834
ETIM 6.0	EC000834
proficl@ss 6.0	AAA005c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten