

MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR - Grafikkarten - GF RTX 3080 - 10 GB

Produktbeschreibung: MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR - Grafikkarten - GF RTX 3080 - 10 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort

Gruppe: Videokarten
Hersteller: MSI
Hersteller Artikel Nr: V389-263R



Beschreibung:
VENTUS liefert ein leistungsorientiertes Design. Drei Lüfter in einem industriellen Look - passend zu jedem PC-Build.

Key Selling Points:

- Graphen Backplate
- Torx Fan 3.0
- Himmlische Ruhe
- Core Pipe



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR - Grafikkarten - GF RTX 3080 - 10 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce RTX 3080
Speicher	10 GB GDDR6X
Speichergeschwindigkeit	19 Gbps
Boost-Takt	1740 MHz
CUDA-Kerne	8704
Speicherschnittstelle	320-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellen	3 x DisplayPort HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.7 cm x 30.5 cm x 12 cm



Product Features:

- Graphen Backplate
Eine leichte Graphen-Verbundbackplate verstärkt die Länge der Grafikkarte und bietet gleichzeitig passive Wärmeleitungseigenschaften..
- Torx Fan 3.0
Das erfolgreiche MSI Torx Fan 3.0 Design steht für ultimative Kühlleistung. Die Lüfterblätter ermöglichen einen starken Airflow und somit auch ideale Wärmeableitung.
- Himmlische Ruhe
Zero Frozr ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Lüfter stoppen bei niedrigen Temperaturen und eliminieren so während dem Kühlen sämtlichen Lärm. Die Lüfter starten wieder automatisch, sobald die Temperaturen steigen.
- Core Pipe



Core Pipes sind präzise gefertigte Heatpipes, mit dem Ziel einen maximalen Kontakt zur GPU zu gewährleisten. Hierdurch wird die Wärme über den gesamten Kühlkörper verteilt, wodurch eine effiziente Kühlung der gesamten Grafikkarte ermöglicht wird.

