


**Makita MAP007 - Tauchsägenschneidblatt - für Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Epoxid, Gipskartonplatten, Gips, Materialverbundstoffe, glasfaserverstärkter Kunststoff, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag, steel plate**



Produktbeschreibung: Makita MAP007 - Tauchsägenschneidblatt -  
Breite: 52 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
 Hersteller: Makita  
 Hersteller Artikel Nr: B-66385  
 EAN: 0088381539289

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Makita MAP007 - Tauchsägenschneidblatt - für Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Epoxid, Gipskartonplatten, Gips, Materialverbundstoffe, glasfaserverstärkter Kunststoff, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag, steel plate
Produkttyp	Tauchsägenschneidblatt
Geeignet für	Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Holz mit Nägeln, Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Epoxid, Gipskartonplatten, Gips, Materialverbundstoffe, glasfaserverstärkter Kunststoff, ungehärtete Nägel, Laminatbodenbelag, steel plate
Länge	50 mm (Verarbeitung)
Breite	52 mm
Zahnteilung	20 (pro Zoll)
Dornstyp	Starlock Plus
Material	HM/TC