

Inspektionskamera PCE-VE 1030N



Boroskop PCE-VE 1030N für Industrieunternehmen, Handwerksbetriebe oder Werkstätten / mit 8 GB Speicherkarte / Videoaufnahme und Bildaufnahme / Durchmesser 28 mm / 30 Meter Schubkabel / großes 7" Display

Das Endoskop PCE-VE 1030N ermöglicht Ihnen neue, optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen sowie in Hohlräumen, Lüftungskanälen, Fallrohren, Schornsteinen, Abwasserrohren... Das Endoskop ist das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in jedem Industrieunternehmen, Handwerksbetrieb oder jeder Werkstatt. Nie war eine optische Analyse mit einem Endoskop so einfach.

Dieses Endoskop bietet Ihnen den Einstieg in die professionelle Videoinspektion. Einfach und netzunabhängig inspizieren Sie Schadstellen in Maschinen und Anlagen, Rohren und anderen Hohlräumen. Der robuste Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser meistert Bögen selbst in Rohrleitungen von nur 50 mm Durchmesser. Mit dem Endoskop lassen sich Bilder und Video-Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät auf SD Karte abspeichern.

- Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser
- Kamerakopf wasserdicht
- helle LED Beleuchtung
- inkl. Handgerät mit großem 7" Display
- Schubkabel mit 30 Metern Länge
- Akkubetrieb
- SD-Kartenspeicher
- Lieferung im robusten Koffer

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Kabeldurchmesser	28 mm
Kabellänge	30 m
Blickfeldtiefe	10... mm
Blickfeld / Blickwinkel	150,8 °
Beleuchtung	8 LED`s
Belichtung	automatisch
Weiß-Balance	fest
Display	7 " LCD (800 x 480)
Bildauflösung	640 x 480 JPEG
Videoaufnahme	640 x 480 MPEG (mit Tonaufnahme)
Falltest	1 m
Stromversorgung	Li-Ion Akku
Schnittstelle	USB
Bild- und Videospeicher	auf SD-Karte (bis maximal 32 GB)
AV-Ausgang	NTSC / PAL
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Helligkeitseinstellung	10-stufig am Hauptgerät einstellbar
Laufzeit pro Akkuladung	5 Stunden
Ladezeit Akku	3 Stunden
Ladetemperatur	+10 ... +40 °C
Betriebstemperatur	0 ... +60 °C
Lagertemperatur	0 ... +60 °C
Schutzklasse Handgerät	IP57
Schutzklasse Kamerakopf	IP68
Abmessungen Handgerät	240 x 154 x 47 mm
Gewicht Handgerät	1,3 kg

Weitere Informationen

Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!