

SCHICHTDICKENMESSGERÄT

PCE-CT 80-FN1D5-ICA



- » für Messungen auf Eisen / Stahl und NE-Metallen
- » Messungen durch Erschütterungen nicht beeinflussbar
- » praktische V-Nut an den Messköpfen
- » ergonomisches Design
- » Warnmeldung bei Messungen außerhalb des Maximal-Messbereiches
- » verschleißfester, federnd aufgehängter Messkopf für präzise Messergebnisse
- » inkl. ISO-Kalibrierzertifikat

Das Schichtdickenmessgerät ist ein Messgerät zur zerstörungsfreien Messung von Beschichtungen (Lacken, Farben, Kunststoffen ...) auf Stahl / Eisen und Nichteisenmetallen. Durch den extern angeschlossenen Sensor am Schichtdickenmessgerät können auch schwer zugängliche Messpunkte problemlos erreicht werden. Die Menüführung vom Schichtdickenmessgerät erlaubt eine problemlose Justierung und Einstellung auf neue Parameter und macht dieses handliche Schichtdickenmessgerät zu einem unverzichtbaren Messgerät für Kontrollmessungen in der Produktion, Werkstatt und in der Qualitätssicherung.

Das Schichtdickenmessgerät ist auch bestens geeignet, um z.B.

Spezifikation

Schichtdicke	
Messbereich	0 ... 100 µm
Auflösung	0,1 µm
Genauigkeit	±(2 % v.Mw. +1 µm)
Schichtdicke	
Messbereich	100 ... 1500 µm
Auflösung	1 µm
Genauigkeit	±(2 % v.Mw. +1 µm)
Sensor	
Bezeichnung	PCE-CT 80-105-PROBE
Typ	Magnetmodus (Fe), Wirbelstrommodus (NFe)
Messbare Werkstoffe	Fe Substrate wie zum Beispiel: Stahl und Eisen NFe Substrate wie zum Beispiel: Aluminium und Kupfer
Min. Messfläche	Ø 17 mm
Min. Schichtdicke	0,2 mm (auf magn. Werkstoffen) 0,05 mm (auf nicht magn. Werkstoffen)
Min. Krümmungsradius konvex	5 mm
Min. Krümmungsradius konkav	25 mm
Kabellänge	1 m
Abmessung	Länge: 65 mm, Ø 17 mm

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Einheit(en)	µm, mm, mil
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Displaygröße	1,97 Zoll
Speichermedium	Interner Speicher
Speicherkapazität	2000 Werte
Schnittstelle	Micro-USB
Automatische Abschaltung	3 min
Anzahl Kalibrierpunkte	4
Alarm	optisch
Alarmmodi	Anzeige bei Überschreiten der einstellbaren oberen und unteren Alarmgrenze
Menüsprache	Englisch (US), Deutsch, Chinesisch, Russisch
Schutzklasse (Gerät)	IP30
Akku/Batterie	3 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	1200 mAh
Leistung	1,8 Wh
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 20 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 60 °C , 20 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	145 x 78 x 36 mm
Gewicht	180 g