

EDELSTAHL BODENWAAGE

PCE-SD 300E SST



- » **Geeicht nach Klasse MIII**
- » **komplett aus hochwertigen Edelstahl**
- » **Schutzklasse IP68 - IP65**
- » **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- » **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- » **mehrere Wiegungen Summieren**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägungsfunktion**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Ein Tarawert speicherbar**

Die Edelstahl Bodenwaage ist komplett aus hochwertigen, säurebeständigen Edelstahl produziert. Die in der Edelstahl Bodenwaage verbauten Wiegezellen haben eine Schutzklasse von IP68. Die Wiegefläche der Edelstahl Bodenwaage ist glatt und hat keine Verschraubungen oder Vertiefungen so dass das Reinigen der Edelstahl Bodenwaage schnell und zuverlässig erledigt werden kann. Die Plattformgröße der Edelstahl Bodenwaage ist je nach Messbereich in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Die Funktionen der Edelstahl Bodenwaage sind Summierfunktion, Zählfunktion, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion, Prozentwiegefunktion, Rezepturwiegefunktion, Mehrfach tara, speicherbarer Tarawert, Brutto - Netto Wiegung sowie einstellbare Gewichtsgrenzen MIN / MAX / OK.

Des Weiteren kann die Edelstahl Bodenwaage mit Schnittstellen versehen werden womit Überwachungs- und Steuerungsaufgaben übernommen werden können. Dazu bieten wir bidirektionale RS-232, USB, LAN, Analogschnittstelle 4-20 mA, Analogschnittstelle 0-10 V sowie passive 3 potenzialfreie Kontakte / OC an. In der Industrie können besondere Größen oder Funktionen der Edelstahl Bodenwaage gefragt sein. Für solche Anwendungen bieten wir auch Individuelle Lösungen an wie z.B. Füllstandskontrollen mit SMS Benachrichtigung.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,1 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegunen summieren, Rezepturmischwiegun, Stückzählfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
ZifferngröÙe [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB, bidirektionale RS232, LAN
Kabellänge	3 m
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Messbereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Gewicht	140000 g
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B x H)	1250 x 1250 x 85 mm