

EDELSTAHL PLATTFORMWAAGE

PCE-SD 150SST C



- » **Geeicht nach Eichklasse MIII**
- » **komplett aus Edelstahl IP67 - IP65**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierfunktion**
- » **Max. / Min. Anzeige**
- » **Prozentwägung**
- » **Rezepturwägung**
- » **Statistikfunktion**
- » **Tierwiegefunktion**
- » **Brutto / Netto Anzeige**
- » **Taraspeicher**

Die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage mit separatem Display ist nach MIII eichfähig und wird in geeichter Form geliefert. Die Zellen der wasserdichten Edelstahl Plattformwaage sind IP67 geschützt und das Anzeigegerät im Edelstahlgehäuse IP65. Daher ist die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage ideal für Feuchtbereiche bzw. für Bereich mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Mit einer besonderen optional erhältlichen Funktion kann die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage auch auf Schiffen auf der See verwendet werden.

Standardfunktionen der wasserdichten Edelstahl Plattformwaage sind: Summierfunktion, Zählfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischfunktion, Prozentwiegefunktion, Tierwiegefunktion, Alarmgrenzwertfunktion uvm. Aufgrund der hohen IP Schutzklasse hat die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage keine Schnittstellen verbaut. Wir bieten jedoch optionale Schnittstellen wie z.B. RS-232, USB, LAN, OC Schaltkontakte, Analogschnittstellen 4-20 mA oder 0-10 V für die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage an.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	150 kg
Auflösung [d]	50 g
Eichwert [e]	50 g

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozentwägung, Rezepturwägung, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232, USB, LAN
Kabellänge	1 m
Mindestlast [Min]	1 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Messbereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP67
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Gewicht	25000 g
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B x H)	600 x 500 x 135 mm