

**Makita MAP006 - Tauchsägenschneidblatt - für Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Gipskartonplatten, faserverstärkte Verbundmaterialien, Stahlplatten, Carbonfaser, Edelstahlplatte, ungehärtete Nägel, Schrauben**



Produktbeschreibung: Makita MAP006 - Tauchsägenschneidblatt -  
Breite: 32 mm

Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör  
Hersteller: Makita  
Hersteller Artikel Nr: B-66379  
EAN: 0088381539272

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita MAP006 - Tauchsägenschneidblatt - für Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Gipskartonplatten, faserverstärkte Verbundmaterialien, Stahlplatten, Carbonfaser, Edelstahlplatte, ungehärtete Nägel, Schrauben
Produkttyp	Tauchsägenschneidblatt
Geeignet für	Spanplatte, nicht eisenhaltiges Metall, Sperrholz, Weichholz, Hartholz, Gipskartonplatten, faserverstärkte Verbundmaterialien, Stahlplatten, Carbonfaser, Edelstahlplatte, ungehärtete Nägel, Schrauben
Länge	50 mm (Verarbeitung)
Breite	32 mm
Zahnteilung	20 (pro Zoll)
Dorntyp	Starlock Plus
Material	Wolframkarbid