

## Produktinformation

# 48 21 J11

## Präzisions-Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 D

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Gewinkelte Spitzen
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



90°

Allgemein	
Artikel-Nr.	48 21 J11
EAN	4003773048633
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	105 g
Abmessungen	130 x 52 x 12 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 12 – 25 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,3 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten