

VIVOTEK V Series IB9367-EHT v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben -
Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V /
Wechselstrom 24 V / PoE



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller Art. Nr.	IB9367-EHT-V2
EAN/UPC	4710469352270

Beschreibung

Vivotek V Series IB9367-EHT v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher /
Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100
- MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vivotek V Series IB9367-EHT v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.59 cm x 28.8 cm x 14.59 cm
Gewicht	1.97 kg
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.8 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.035 Lux - Farbe - F1.4 0.005 Lux - S/W - F1.4 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.7 mm - 13.5 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4-2.8 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	180

Kippbereich (Grad)	90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V / PoE
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Weckfunktion, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bildrotation, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, LowLight Technology, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), ePTZ, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Event Notification, microSDXC-Kartensteckplatz, Texterfassungsüberlagerung, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Defog, Supreme Night Visibility, 3D Digital Noise Reduction Technology, entfernter Fokus, Belichtungssteuerung, Smart IR II, Steuerung der Bitrate, Firmware upgrade-fähig, Smart Stream III
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 0 - 98% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.