



Einhell

CLASSIC

Zug-Kapp-Gehrungssäge

TC-SM 2131/1 Dual

Art.-Nr.: 4300390

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825644883

Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2131/1 Dual ist bestens ausgestattet für viele Arbeiten. Das hochwertige HM-Sägeblatt arbeitet sich dank leichtgängiger und stabiler Zugfunktion auch durch breite Werkstücke. Für genaue Schrägschnitte hat der Drehtisch eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar. Alle Winkelskalen sind dabei gut ablesbar. Der netzbetriebene Schnitlinienlaser erleichtert die Arbeiten enorm und der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägemehlafuhr ungemein.

Ausstattung

- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnitführung
- Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
- Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Staubfangtrichter hinterm Sägeblatt zur besseren Sägemehlafuhr



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1500 W
- Max. Leistung (S2 S2time)	1800 W 5 min
- Leerlaufdrehzahl	4900 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø210 x ø30 mm
- Anzahl Sägezähne	48 STK
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +45°
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-47° - +47°
- Schnittbreite 90° x 90°	310 x 62 mm
- Schnittbreite 90° x 45°	210 x 62 mm
- Schnittbreite 45° x 90°	310 x 36 mm
- Schnittbreite 45° x 45°	210 x 36 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm
- Max. Schnittbreite bei 45°	210 mm
- Max. Schnittbreite bei 90°	310 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	11
- Bruttogewicht (kg)	14.2
- Maße Einzelverpackung	717 x 455 x 393 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	14.2 kg
- Maße Exportkarton	730 x 490 x 370 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	200 430 500



Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 24Z
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502048
EAN-Code: 4006825456004
Einhell Grey



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory



HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 48Z
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502034
EAN-Code: 4006825456110
Einhell Grey



HM-Sägeblattset 210x30x2,5 AK
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502132
EAN-Code: 4006825534269
Einhell Grey