

# HVAC VAKUUMPUMPE

PCE-RVP 240



- » Für Kältemittel (z.B. R12, R22, R134a)
- » Hohes Drehmoment und effizienter Motor
- » Motorleistung: 0,51 PS (370 W)
- » Durchflussrate: 113 ... 135 l/min
- » Anschluss: 1/4 Zoll und 3/8 Zoll
- » Endvakuum: 15 Mikron / 0,02 mbar
- » Filterelement zur Reduzierung von Ölnebel
- » bequemer und robuster Gummigriff
- » Zweistufig

Die HVAC Vakuumpumpe ist mit einem zuverlässigen Motor ausgestattet, der ausreichend Drehmoment für einen stabilen Betrieb bietet. Die Motorleistung beträgt 0,51 PS (370 W) und sorgt für eine effiziente und zuverlässige Leistung. Mit einer Durchflussrate von 113 ... 135 l/min kann die HVAC Vakuumpumpe Luft und Feuchtigkeit schnell aus Klimaanlage, Kühlsystemen oder Wärmepumpen evakuieren.

Die Vakuumpumpe verfügt über Anschlüsse von 1/4 Zoll und 3/8 Zoll, was ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Kältemittelschläuche und Anwendungen erhöht. Ein integriertes Filterelement reduziert Ölnebel, verlängert die Lebensdauer der HVAC Vakuumpumpe und sorgt für eine sauberere Arbeitsumgebung. Der ergonomische Gummigriff erleichtert Transport und Handhabung.

Die HVAC Vakuumpumpe entfernt Luft und Feuchtigkeit aus dem System, bevor Kältemittel eingefüllt wird, wodurch die Effizienz und Lebensdauer der Anlage verbessert werden.

## Spezifikation

| Allgemeine technische Daten |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kabellänge                  | 130 cm                          |
| Anschlüsse                  | 1/4 Zoll SAE, 3/8 Zoll SAE      |
| Motorleistung               | 0,51 PS                         |
| Öl Fassungsvermögen         | 410 ml                          |
| Endvakuum                   | 0,02 mbar                       |
| Durchflussrate              | 113 ... 135 l/min               |
| Schutzklasse (Gerät)        | IP20                            |
| Spannungsversorgung         | 220 V AC   50 Hz                |
| Steckertyp                  | Schutzkontaktstecker            |
| Betriebsbedingungen         | 5 ... 40 °C , 20 ... 80 % r. F. |
| Lagerbedingungen            | 5 ... 40 °C , 20 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H )   | 335 x 130 x 250 mm              |
| Gewicht                     | 10153 g                         |