

Serie 7400 VDE Kraffform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7440

VDE x 0,3-1,2 Nm

Serie 7400 VDE Kraffform Drehmomentschraubendreher



EAN:	4013288179111	Abmessung:	200x70x40 mm
Teilenr:	05074752001	Gewicht:	220 g
Artikel-Nr:	7400 VDE	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Einstellbarer Kraffform VDE Drehmoment-Handhalter
- Mit einstellbarem Drehmoment von 0,3-1,2 Nm
- Deutlich hör- und spürbares Übrastern beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Für Kraffform Kompakt VDE-Klingen
- Blitzschneller Austausch der Wechselklingen

Drehmoment-VDE-Handhalter für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt. Mit einstellbarem Drehmoment von 0,3-1,2 Nm. Deutlich hör- und spürbares Übrastern beim Erreichen des eingestellten Drehmoments. Unbegrenzt manuelles Lösemoment. Für Kraffform Kompakt VDE-Klingen: Das Griff-/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.



VDE
TOOL



TORQUE
TOOL



ADJUSTABLE



KRAFFFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraffform_drehmomentschraubendreher_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE
05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft



Kraffform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Kraffform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand.

Kraffform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Messgenauigkeit $\pm 6\%$ nach Norm EN ISO 6789.

Hör- und spürbares Überrassten




Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Unbegrenztes Lösemoment




Unbegrenztes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

Einsetzen der Klinge








Je nach Arbeitsanforderung wird die isolierte Wechselklinge mit dem benötigten Abtriebsprofil oder ein Schaltschrankschlüssel in die Aufnahme des Griffes geführt.

Entnahme der Klinge



Durch Herunterziehen und Halten des Betätigungsschalters wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge oder der Schaltschrankschlüssel kann entnommen werden.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	art. no.	mm	Nm	Nm	mm	inch	
	05074752001	7440 VDE	9,0	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
	05074750001	7441 VDE	9,0	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
	05074757001	7444 VDE	9,0	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraffform_drehmomentschraubendreher_7400_vde.html

Wera - 7400 VDE

05074752001 - 4013288179111

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de