



EAN:	4013288122735	Abmessung:	285x210x55 mm
Teilenr:	05347778001	Gewicht:	738 g
Artikel-Nr:	334/368/6	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Schraubendreher für Vierkant-, Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

6-teiliges Schraubendreher-set mit Kraftform Plus Griff für angenehme ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_334_368_6.html


Wera - 334/368/6
05347778001 - 4013288122735

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip verhindert Herausrutschen




Kraftform Plus Schraubendreher - begreifbare Ergonomie. Schon das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.



Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal werden dabei wertvolle Oberflächen beschädigt oder man verletzt sich sogar. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen kann damit vermieden werden.

Verringerte Anpresskraft




Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Verschrauben wird sicherer und komfortabler.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Griffkennzeichnung



Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Abrollschutz



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_334_368_6.html

Wera - 334/368/6
05347778001 - 4013288122735

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm

334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,2 x 6,5 x 150 mm



05110010001

1x 1,2 x 6,5 x 150 mm

335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 100 mm



05110004001

1x 0,8 x 4 x 100 mm

368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 1 x 80 mm



05117682001

1x # 1 x 80 mm

05117684001

1x # 2 x 100 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_334_368_6.html

Wera - 334/368/6

05347778001 - 4013288122735

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de