Technisches Datenblatt
Bügelschellen

Universal-Bügelschelle

mit Druckwanne


BU 42


EAN: 4013339065608
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten









Artikelbeschreibung

Universal-Bügelschelle, für 1 Kabel, Ø 34-42 mm, Schlitzweite 18-22 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Stahldruckwanne

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N08
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	87 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	8,61 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	99,90 mm
Breite	47,00 mm
Tiefe / Länge	42,00 mm

Technisches Datenblatt
Bügelschellen

BU 42

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	480 mm	Breite	280 mm	Höhe	140,00 mm
Volumen	0,019 m³	Bruttogewicht	9,5 kg		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

3600 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	357 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	3.600,00 St.	Höchstmenge	3.600,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Universal-Bügelschelle, mit Druckwanne und Zapfenschraube M 6 mit
Mehrfachantrieb.
Gegenwannen GWU ... bitte gesondert bestellen.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Verwendung für: C-Profilschienen mit 18 - 22 mm Schlitzweite
Abmessungen (ca. Maße)
Belegung : 1 Kabel
für Kabel-Ø : 34 - 42 mm
Werkstoff Bügel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Druckwanne : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : BU 42
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098