Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

LC-Minikanal

mit doppelseitigem Klebeband


LC81

EAN: 4011126075892
bevorzugte VPE:100 m
Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten







Artikelbeschreibung

LC-Minikanal, für 1 Leitung, 9x11x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe transparent

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K649
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	45 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	4,47 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	9,00 mm
Breite	11,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt
Leitungsführungskanäle

LC81

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	11,00 mm	Höhe	9,00 mm
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

100 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	4,99 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	100,00 m	Höchstmenge	100,00 m		

8400 Meter = 1 Gestell					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	499 kg	Volumen	2,403 m³		
Mindestmenge	8.400,00 m	Höchstmenge	8.400,00 m		

Ausschreibungstext

```
LC-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, für eine Leitung, halogenhaltig.
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 9 x 11 mm
Fassungsvermögen : Ø 7,5 - 9,5 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 56 mm²
Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)
Farbton: transparent
Kleinhuis Modell-Nr. : LC81
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020