

# Netgear Plus GS316EPP - Switch - managed - 15 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x SFP - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (231 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS316EPP-100PES
EAN/UPC	0606449154405



## Beschreibung

NETGEAR Plus GS316EPP - Switch - managed - 15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (231 W)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Plus GS316EPP - Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	231 W
Leistung	Bandbreite: 28 Gbit/s
Kapazität	Puffer-Speicher (kBytes): 192   VLAN-Unterstützung: 64   Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, DHCP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DHCP-Client, Verhindern von Schleifenbildung, Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Frequenzgrenze, Denial of Service (DoS) protection, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung, unbekanntes Multicast blockieren, Passwortschutz, PoE-Scheduling, ununterbrochener PoE
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
-------------------------------------	----------------------------

Gewicht	883 g
---------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.