

Palit GeForce RTX 3050 StormX, GeForce RTX 3050, 8 GB, GDDR6, 128 Bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0

8 GB - GDDR6 - 128-bit - PCI-E 4.0 - 1777 MHz Boost-Taktung - HDMI - DisplayPort - DVI - 1x 6-pin

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	Palit
Hersteller Art. Nr.	NE63050018P1-1070F
EAN/UPC	4710562243727



Beschreibung

Palit GeForce RTX 3050 StormX. Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA, GPU: GeForce RTX 3050, Prozessortaktfrequenz: 1552 MHz. Separater Grafik-Adapterspeicher: 8 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6, Breite der Speicherschnittstelle: 128 Bit. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12 Ultimate, OpenGL-Version: 4.6, Dual-Link-DVI. Schnittstelle: PCI Express 4.0. Kühlung: Aktiv, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter, Farben der Beleuchtung: Multi

Hauptmerkmale

	Allgemein
Grafikprozessorenfamilie	NVIDIA
GPU	GeForce RTX 3050
Prozessortaktfrequenz	1552 MHz
Separater Grafik-Adapterspeicher	8 GB
Grafikkartenspeichertyp	GDDR6
Breite	40 mm
Breite der Speicherschnittstelle	128 Bit
Maximale Auflösung	7680 x 4320 Pixel
DirectX-Version	12 Ultimate
OpenGL-Version	4.6
Dual-Link-DVI	Ja
Schnittstelle	PCI Express 4.0
Kühlung	Aktiv
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Farben der Beleuchtung	Multi
Beleuchtung	Ja