Technisches Datenblatt
Bügelschellen

Hammerfuß®-Bügelschelle

mit Druckwanne


B 30 AL


EAN: 4013339069408
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten









Artikelbeschreibung

Hammerfuß-Bügelschelle, für 1 Kabel, Ø 26-30 mm, Schlitzweite 16-17mm, Aluminium, mit Aluminiumdruckwanne

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N08
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	21 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,08 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	80,00 mm
Breite	33,60 mm
Tiefe / Länge	29,00 mm

Technisches Datenblatt
Bügelschellen

B 30 AL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	350 mm	Breite	250 mm	Höhe	145,00 mm
Volumen	0,013 m³	Bruttogewicht	2,64 kg		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

5000 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	147 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	5.000,00 St.	Höchstmenge	5.000,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Hammerfuß-Bügelschelle, mit Druckwanne und Zapfenschraube M 8 nach DIN EN ISO
1207 mit Mehrfachantrieb.
Gegenwanne GW ... bitte gesondert bestellen.
Verwendung für: C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite
Abmessungen (ca. Maße)
Belegung : 1 Kabel
für Kabel-Ø : 26 - 30 mm
Werkstoff Hammerfußbügel : Aluminium
Werkstoff Druckwanne : Aluminium
NIEDAX Modell-Nr. : B 30 AL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	76169990