Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System


Kabelrinne


gelocht


RL 110.200

EAN: 4013339243501
bevorzugte VPE:2 x 3 m
Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten







Artikelbeschreibung

Kabelrinne, 110x200x3000 mm, t=1,0 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System

RL 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Inkl. Zubehör

3 Meter	– Kleinste LE	– Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
1-FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.
1-RV 110.200	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x197 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	1 St.

6 Meter = 1 Bund	✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	20 St.
RV 110.200	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x197 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	2 St.

192 Meter = 1 Gestell	– Kleinste LE	– Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	640 St.
RV 110.200	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x197 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	64 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,068 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	307 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm


Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System

RL 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)



Befestigungsabstand (m)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	205 mm	Höhe	115,00 mm
Bruttogewicht	18 kg	Volumen	0,071 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

192 Meter = 1 Gestell					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	687 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	192,00 m	Höchstmenge	192,00 m		

Ausschreibungstext

```
Kabelrinne, nach DIN IEC 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und
Seitenperforation, durchgehend mittige Lochperforation zur Abhängung mit
Gewindestäben M 10/..., einschließlich einstückigem U-förmigen
Stoßstellenverbinder RV 110... und anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 110 x 200 mm
Materialstärke t : 1 mm
Mittellochung : Ø 11 mm
mittiger Lochabstand : 106 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 21800 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RL 110.200
EP Material__________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Meter
```

Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System

RL 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 200	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDHK 110 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RDV 200	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,75mm, m. Drehr., Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RA 110.200	Reduzier-/Abschlussstück für KR, 110x200 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBA 110.200	Bogen 45° für KR, 110x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAV 110.200	Wink. Formstück 0-90° für KR, 110x200 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
REK 110	Eckanbaustück für KR, Höhe 110 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RES 110.200	Bogen 90° für KR, 110x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RGS 110.200	Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 110x200 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RGV 110	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 93 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RKS 110.200	Kreuzung für KR, 110x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTA 110.200	Anbau T-Stück für KR, 110x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTS 110.200	T-Stück für KR, 110x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

RL 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 110	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör