

Produktdetails

## 2601/7 W-54

### 2601/7 W-54 Schalter Wippe / Taste Kreuzschaltung alpinweiß - ocean®



#### Allgemeine Informationen

Typ	2601/7 W-54
Bestellnummer	2CKA001085A1620
EAN	4011395079430
Beschreibung	2601/7 W-54 Schalter Wippe / Taste Kreuzschaltung alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Wippschalter Kreuzschaltung Wippschalter, Kreuzschaltung, alpinweiß ocean alpinweiß.

#### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

#### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beschriftungsfeld
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter	1

Schalterdesign	ocean®
Schaltungsart	Kreuzschaltung
Bedienteilausführung	Wippe / Taste
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beleuchtung	wahlweise
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

## Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0308
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	123 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0608

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.23 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0210
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1512	2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

