

## G.Skill Trident Z5 RGB - DDR5 - Kit - 96 GB: 2 x 48 GB - DIMM 288-PIN - 6800 MHz / PC5-54400 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Trident Z5 RGB - DDR5 - Kit - 96 GB: 2 x 48 GB - DIMM 288-PIN - 6800 MHz / PC5-54400 - CL34 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - mattschwarz

Gruppe: RAM  
Hersteller: G.Skill  
Hersteller Artikel Nr: F5-6800J3446F48GX2-TZ5RK  
EAN: 4713294233356



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Trident Z5 RGB - DDR5 - Kit - 96 GB: 2 x 48 GB - DIMM 288-PIN - 6800 MHz / PC5-54400 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	96 GB: 2 x 48 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6800 MHz (PC5-54400)
Latenzzeiten	CL34 (34-45-45-108)
Leistungsmerkmale	Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock Polychrome-Support, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), gebürsteter Aluminium-Streifen, ungepuffert
Spannung	1.35 V