



LANCOM 1803VA - Router - DSL-Modem 4-Port-Switch - 1GbE -- für LANCOM SFP-AON-1, SFP-GPON-1, SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1

Produktbeschreibung	LANCOM 1803VA - Router - DSL-Modem - Desktop
Gerätetyp	Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	VDSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	VLAN IDs: 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TPv3, ARP, BOOTP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, ICMP/IP, PPPoE, DDNS
Routing Protocol	RIP-2, BGP-4, OSPFv2, LISP, IGMPv3, BGP, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, Telnet, SSH
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, SIPS, SRTP
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, MLD-Snooping, EoGRE, ARP Lookup, LLDP, DHCP-Option 82, DHCPv6 Snooping, STP Support, RSTP-Unterstützung, Proxy ARP, LACP-Support, Paketfilterung, Port-Weiterleitung, Traffic Shaping, DiffServ-Unterstützung, ToS, IPS, IP-Spoofing, ACL Support, DoS protection, URL-Blocker, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, SD-WAN-Support, ARF, HTTP-Server, HTTPS-Server, DNS-Klient, DNS-Server, DHCP-Relais, DNS proxy, dynamischer DNS-Client, NTP-Klient, SNTP-Server, Bonjour-Proxy, NetBIOS/IP-Proxy, richtlinienbasierte Weiterleitung, SLAAC, Syslog-Unterstützung, PIM, IGMP-Proxy, MLD-Proxy, VRRP-Unterstützung, Lastenausgleich, VPN-Redundanz, Leitungsüberwachung, IPSec über HTTPS, Echtzeituhr, random number generator, Zertifikatswiderrufslisten (CRL), OCSP-Unterstützung, IPSec NAT-T, SIP ALG, SBC
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.3 cm x 19 cm x 4.4 cm
Gewicht	740 g
Lokalisierung	Europa

