

# MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 16 GB, GDDR6X, 256 Bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER - 2640/2655MHz - 21000MHz - 16000MB - DDR6 (256bit) - Ventus 2X -- 1x HDMI - 3x Display Port - 3 Jahre



Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	V513-629R
EAN/UPC	4711377171243

## Beschreibung

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC. Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA, GPU: GeForce RTX 4070 Ti SUPER, Prozessortaktfrequenz: 2655 MHz. Separater Grafik-Adapterspeicher: 16 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6X, Breite der Speicherschnittstelle: 256 Bit. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12 Ultimate, OpenGL-Version: 4.6. Schnittstelle: PCI Express 4.0. Kühlung: Aktiv, Anzahl Lüfter: 2 Lüfter

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Grafikprozessorenfamilie	NVIDIA
GPU	GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Prozessortaktfrequenz	2655 MHz
Separater Grafik-Adapterspeicher	16 GB
Grafikkartenspeichertyp	GDDR6X
Breite	51 mm
Breite der Speicherschnittstelle	256 Bit
Maximale Auflösung	7680 x 4320 Pixel
DirectX-Version	12 Ultimate
OpenGL-Version	4.6
Schnittstelle	PCI Express 4.0
Kühlung	Aktiv
Anzahl Lüfter	2 Lüfter