

DEWALT DWS774-QS, 45000 RPM, 48°, 48°, 48°, 190 x 48 mm, 104 dB



Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	DEWALT
Hersteller Art. Nr.	DWS774-QS
EAN/UPC	5035048614099

Beschreibung

DeWALT DWS774-QS. Leerlaufdrehzahl (max.): 45000 RPM, Mitre Setting (links): 48°, Gehrungseinstellung (rechts): 48°. Energiequelle: AC, Eingangsleistung: 1100 W. Breite: 490 mm, Tiefe: 550 mm, Höhe: 590 mm. Klingendurchmesser: 21,6 cm, Klingenbohrung: 3 cm. Schnitttiefe (max.): 7 cm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Leerlaufdrehzahl (max.)	45000 RPM
Mitre Setting (links)	48 °
Gehrungseinstellung (rechts)	48 °
Energiequelle	AC
Eingangsleistung	1100 W
Breite	490 mm
Tiefe	550 mm
Höhe	590 mm
Klingendurchmesser	21,6 cm
Klingenbohrung	3 cm
Schnitttiefe (max.)	7 cm