

FARBKABINE

PCE-CIC 11-LED



- » **Simulation verschiedener Lichtarten**
- » **Stundenzähler für jede Lichtart**
- » **kurze Aufwärmzeit**
- » **nach ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI, BSI**
- » **pflegeleichtes Gehäuse**
- » **optimale Ausleuchtung der Kabine**

Die Farbkabine ist ein Simulationsinstrument, das vor allem in der Qualitätskontrolle zum Einsatz kommt. Die Leuchtkabine stellt Lichtarten korrekt nach und ermöglicht somit den direkten Vergleich von Produkten, die spezielle Farbeigenschaften aufweisen müssen. Die Farbkabine unterstützt sechs mögliche Lichtarten. Standardmäßig mitgeliefert werden die Farbarten "A/F", "D65", "TL84/F11", "UV", "CWF" und "TL83/U30".

Durch den Einsatz einer Farbkabine kann somit Metamerie verhindert werden. An der Leuchtkabine ist ein Stundenzähler eingebaut, der neben den Stunden auch den generellen Einsatz des jeweiligen Leuchtmittels anzeigt. Dem Verwender wird dadurch erleichtert, sich an die empfohlene Laufzeit der Leuchtmittel zu halten. Die benötigte Lichtart kann an der Schaltleiste der Farbkabine gewählt werden. Neben dem Einzellicht besteht außerdem die Möglichkeit, auf Mischlicht umzustellen, indem die benötigten Knöpfe an der Schaltleiste gleichzeitig gedrückt werden.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Norm(en)	ASTM D1729, ISO 3664, DIN, ANSI, BSI
Lichtquelle	Hauslicht: A / F Künstliches Tageslicht: D65 Kaufhauslicht: TL84 / F11 Ultraviolett: UV Büro- / Geschäfts- / Lagerraumlicht: CWF Geschäft- / Bürobeleuchtung in den USA: TL83 / U30
Menüsprache	Englisch (GB), Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz
Steckertyp	Kaltgerätestecker
Gewicht	20 kg
Betriebsbedingungen	10 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	10 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	695 x 552 x 502 mm