

Xiaomi Redmi Note 12 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 48 MP - 8 MP - 2 MP - front camera 13 MP - Onyx Gray



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Mobiltelefone |
| Hersteller | Xiaomi |
| Hersteller Art. Nr. | MZB0CY5EU |
| EAN/UPC | 6941812706800 |

Beschreibung

Xiaomi Redmi Note 12 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Onyx Gray

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Xiaomi Redmi Note 12 5G - Onyx Gray - 5G Smartphone - 128 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 395 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - AMOLED |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2 GHz (8-Core) |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 619 |
| Arbeitsspeicher | RAM 4 GB / 128 GB |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
| Betriebssystem | Android 12 mit MIUI 14 |
| Hauptkamera | 48 Megapixel - ISOCELL JN1 - f/1.8 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 8 Megapixel - Omnivision OV08D - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
| Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
| Vordere Kamera | 13 Megapixel f/2.45 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
| Gesprächszeit | Bis zu 2040 Minuten |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt |
| Farbe | Onyx Gray |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.21 mm x 7.98 mm x 165.88 mm |
| Gewicht | 189 g |
| Reparierbarkeitsindex | 7.6 (von 10) |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.68 W/kg (head) 0.911 W/kg (body) 2.395 W/kg (Gliedermaßen) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.