AstroAI CZK-3676

Kompakter 12-V-Reifenkompressor mit digitaler Druckanzeige, Abschaltautomatik und LED-Arbeitsleuchte

EAN: 0810074986588



Der AstroAI CZK-3676 ist ein kompakter 12-V-Reifenkompressor zum Aufpumpen von Pkw-, Motorrad- und Fahrradreifen sowie geeigneten aufblasbaren Gegenständen. Die Stromversorgung erfolgt über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs.

ToughUltra-Technologie für verbesserte Haltbarkeit: Die Kernkomponenten des Reifenkompressors – darunter Zylinder, Motorzahnräder und Pleuelstange – werden in einem integrierten pulvermetallurgischen Formverfahren gefertigt. Dieses Herstellungsverfahren erhöht die Haltbarkeit und verlängert die Lebensdauer um 30 %.

Programmierbare Druckvorgabe: Mit der Taste „M“ wird die gewünschte Druckeinheit gewählt. Anschließend lässt sich der Zieldruck über die Tasten „+“ und „–“ einstellen. Der Luftkompressor schaltet sich automatisch ab, sobald der vorgewählte Druck erreicht ist. Der eingestellte Wert muss über dem aktuell gemessenen Reifendruck liegen.

Kompakte Abmessungen und einfache Aufbewahrung: Durch sein leichtes und kompaktes Gehäuse lässt sich das Gerät platzsparend im Handschuhfach, unter einem Fahrzeugsitz oder im Kofferraum verstauen. Die Produktabmessungen betragen 150 × 70 × 190 mm, das Gewicht liegt bei 698 g.

Intelligente Voreinstellung und Abschaltautomatik: Das digitale Display stellt den gemessenen Druck präzise dar und bietet vier Druckeinheiten zur Auswahl. Separate Bedientasten ermöglichen eine übersichtliche Bedienung. Nach der Druckvorwahl muss der Aufpumpvorgang nicht dauerhaft überwacht werden, da sich der Kompressor beim Erreichen des Zielwertes automatisch abschaltet.

Einfache Nutzung bei Dunkelheit: Das hintergrundbeleuchtete Display bleibt auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Die integrierte LED-Leuchte wird über eine separate Taste ein- und ausgeschaltet und unterstützt Arbeiten am Fahrzeug bei Dunkelheit.

Hauptmerkmale

- Kompakter Reifenkompressor für die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs
- Maximaler Luftdruck: 10,34 bar / 1034 kPa / 150 PSI
- Luftfördermenge bis zu 22 l/min
- 100 W Leistungsaufnahme
- Voreinstellbarer Reifendruck mit automatischer Abschaltung
- Vier wählbare Druckeinheiten
- Beleuchtetes Digitaldisplay mit Anzeige des aktuellen Drucks
- 3 m langes Anschlusskabel mit 12-V-Kfz-Stecker
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte für schlechte Lichtverhältnisse
- ToughUltra-Bauweise mit pulvermetallurgisch gefertigten Kernkomponenten
- Um 30 % verlängerte Lebensdauer durch das ToughUltra-Fertigungsverfahren
- Separate Tasten für Druckeinheit, Druckvorwahl und LED-Leuchte
- Rückseitiges Fach zur Aufbewahrung der Ventiladapter

Lieferumfang

- 1 x AstroAI CZK-3676 Reifenkompressor mit Luftschlauch
- 1 x 12-V-Anschlusskabel mit Kfz-Stecker
- 1 x Ventiladapter-Set

Technische Daten

Farbe	Schwarz / Gelb
Produkttyp	Kompakter 12-V-Reifenkompressor
Stromversorgung	12 V DC über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs
Anschluss	12-V-Kfz-Stecker
Leistungsaufnahme	100 W
Maximaler Luftdruck	10,34 bar / 1034 kPa / 150 PSI
Luftfördermenge	Bis zu 22 l/min
Betriebsart	Automatischer Betrieb mit Druckvorwahl
Druckvoreinstellung	Ja
Bedientasten	M, +, – sowie separate LED-Taste
Automatische Abschaltung	Ja, beim Erreichen des voreingestellten Drucks
Druckeinheiten	4 wählbare Maßeinheiten
Display	Beleuchtetes Digitaldisplay mit Anzeige des aktuellen Drucks
LED-Arbeitsleuchte	Integriert
Kabellänge	3 m
Anwendungsbereiche	Pkw-, Motorrad- und Fahrradreifen sowie geeignete aufblasbare Gegenstände
Bauweise	ToughUltra; integriertes pulvermetallurgisches Formverfahren
Lebensdauer	Durch ToughUltra-Fertigungsverfahren um 30 % verlängert
Produktabmessungen	150 × 70 × 190 mm (L × B × H)
Produktgewicht	698 g
Verpackungsabmessungen	139,5 × 77,5 × 183,5 mm
Gewicht inkl. Verpackung	ca. 0,77 kg
Aufbewahrung	Rückseitiges Fach für Ventiladapter