# AstroAI S8 Air

## 4-in-1-Starthilfegerät mit 3000 A, Luftkompressor bis 10,3 bar (150 PSI), Powerbank und SOS-/LED-Leuchte

EAN: 0810074988049




**Der AstroAI S8 Air** ist ein tragbares 4-in-1-Starthilfegerät für 12-V-Fahrzeuge. Es kombiniert Starthilfe, Luftkompressor, Powerbank und eine dreistufige LED-Notleuchte in einem kompakten Gehäuse.

Der 10.000-mAh-Akku mit NMC-Zelltechnologie unterstützt Starthilfevorgänge mit einem angegebenen Spitzenstrom von bis zu 3.000 A. Das Gerät ist für Benzinmotoren bis 6,0 l und Dieselmotoren bis 3,0 l ausgelegt.

Der integrierte Luftkompressor erreicht einen maximalen Druck von 10,3 bar (150 PSI). Fünf Modi, drei Druckeinheiten und die automatische Abschaltung ermöglichen das kontrollierte Aufpumpen von Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen sowie Bällen.

Das 2,4-Zoll-Digitaldisplay zeigt den Akkustand, den Betriebsstatus und mögliche Fehlercodes an. Bei der Nutzung des Kompressors werden voreingestellter und aktuell gemessener Druck gleichzeitig dargestellt, sodass der Aufpumpvorgang jederzeit kontrolliert werden kann.

Zusätzlich dient das Gerät über seine USB-Anschlüsse als Powerbank für mobile Geräte. Die integrierte LED-Leuchte bietet Dauerlicht, SOS-Warnsignal und Stroboskop. Das Zubehörfach nimmt Luftschlauch und Adapter direkt am Gerät auf; der beiliegende Beutel erleichtert die gemeinsame Aufbewahrung im Fahrzeug.

Nach 10 Minuten durchgehendem Kompressorbetrieb muss das Gerät 10 Minuten abkühlen. Der Luftschlauch kann nach dem Aufpumpen heiß sein.

### Hauptmerkmale

- 4-in-1-Funktion: Starthilfe, Luftkompressor, Powerbank und SOS-/LED-Leuchte
- Spitzenstrom bis 3000 A für 12-V-Fahrzeuge
- Geeignet für Benzinmotoren bis 6,0 l und Dieselmotoren bis 3,0 l
- 10.000-mAh-Akku mit NMC-Zellchemie und Boost-Modus
- Luftkompressor bis 10,34 bar / 1034 kPa / 150 PSI mit automatischer Abschaltung
- Fünf Aufpumpmodi: Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball und benutzerdefiniert
- Druckanzeige und -einstellung in bar, kPa und PSI
- Luftleistung bis zu 25 l/min und robuster 22-mm-Zylinder
- 2,4-Zoll-Display für Akkustand, Betriebsstatus, Fehlercodes sowie Soll- und Ist-Druck
- LED-Leuchte mit Dauerlicht, SOS-Warnsignal und Stroboskop
- Integriertes Zubehörfach und Aufbewahrungsbeutel

### Lieferumfang

- 1 x AstroAI S8 Air Starthilfegerät mit integriertem Luftkompressor
- 1 x Starthilfekabel mit Batterieklemmen
- 1 x Luftschlauch
- 1 x USB-A-auf-USB-C-Ladekabel
- 3 x Aufpumpadapter: Ventiladapter, Ballnadel und konische Düse
- 1 x Aufbewahrungsbeutel
- 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbe** | Schwarz / Orange |
| **Funktionen** | Starthilfe, Luftkompressor, Powerbank, LED-Notleuchte |
| **Bordnetzspannung** | 12 V DC |
| **Akkutyp** | Lithium-Ionen-Akku mit NMC-Zellchemie |
| **Akkukapazität** | 10.000 mAh |
| **Spitzenstrom** | 3000 A |
| **Geeignete Motoren** | Benzin bis 6,0 l; Diesel bis 3,0 l |
| **Fahrzeugkompatibilität** | Pkw, Motorrad, Transporter, ATV, Wohnmobil, UTV, Lkw, Wasserfahrzeug, Traktor u. a. |
| **Fahrzeugpassform** | Universell |
| **Boost-Modus** | Ja |
| **Maximaler Luftdruck** | 10,34 bar / 1034 kPa / 150 PSI |
| **Luftleistung** | Bis zu 25 l/min |
| **Aufpumpmodi** | 5: Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball, benutzerdefiniert |
| **Druckeinheiten** | bar, kPa, PSI |
| **Aufpumpbeispiel 1** | 1,93 auf 2,48 bar / 193 auf 248 kPa / 28 auf 36 PSI in unter 1,5 min |
| **Aufpumpbeispiel 2** | 2,21 auf 2,48 bar / 221 auf 248 kPa / 32 auf 36 PSI in ca. 1 min |
| **Kompressorfunktion** | Aufpumpen; keine Absaugfunktion |
| **Automatische Abschaltung** | Ja, beim Erreichen des voreingestellten Drucks |
| **Zylinderdurchmesser** | 22 mm |
| **Display** | 2,4-Zoll-Digitaldisplay |
| **LED-Leuchtmodi** | Dauerlicht, SOS, Stroboskop |
| **Powerbank-Funktion** | USB-Anschlüsse zum Laden mobiler Geräte |
| **Einsatztemperatur** | -20 bis +60 °C (-4 bis 140 °F) |
| **Max. Kompressorlaufzeit** | 10 min; danach mindestens 10 min abkühlen lassen |
| **Produktabmessungen** | 220 × 130 × 63 mm (L × B × H) |
| **Produktgewicht** | ca. 1,33 kg |
| **Verpackungsabmessungen** | 140 × 115 × 228 mm |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | ca. 1,47 kg |
| **Aufbewahrung** | Zubehörfach am Gerät und Aufbewahrungsbeutel |