

DIGITALES REFRAKTOMETER

PCE-DRG 10



- » **Schnelle und genaue Messung in ca. 1 s**
- » **Große LCD-Anzeige (Messwert und Temperatur)**
- » **Einfach zu bedienen (1-Knopf-Bedienung)**
- » **Kleines Probenvolumen**
- » **Einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser**
- » **Automatische Temperaturkompensation**
- » **Edelstahl-Probenhalter mit Glasprisma**
- » **Automatische Abschaltung nach 1 min. Inaktivität**

Unser digitales Refraktometer bestimmt den prozentualen Anteil von Natriumhydroxid in wässrigen Medien mit einem Messbereich von 0 bis 55 %. Das Messergebnis und die Temperatur der Probe werden auf dem LCD-Display des digitalen Refraktometers in zwei Zeilen angezeigt. Das digitale Refraktometer kann verschiedene Parameter und den Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen der Probe schnell und genau messen. Die Anwendungsbereiche des digitalen Refraktometers sind sehr breit gefächert: Zur Wasseranalyse, in der chemischen Industrie oder auch bei Herstellung von Produkten die Natriumhydroxid enthalten.

Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma vor Beschädigungen, in das die zu messende Flüssigkeitsprobe eingelegt wird. Die interne Lichtquelle ermöglicht die Messung bei schlechten Lichtverhältnissen. Geliefert wird unser Digitales Refraktometer in einem stabilen Kunststoff-Etui mit Pipette und Ladekabel.

Spezifikation

Refraktionsindex

Messbereich 1,325 ... 1,441 nD

Auflösung 0,0001 nD

Genauigkeit $\pm 0,0003$ nD

Natriumhydroxid

Messbereich 0 ... 55 %

Auflösung 0,1 %

Genauigkeit $\pm 0,2$ %

Temperatur

Messbereich 0 ... 40 °C

Auflösung 0,1 °C

Genauigkeit $\pm 0,5$ °C

Allgemeine technische Daten

Temperaturkompensation automatisch 10 ... 40 °C

Display Typ LCD

Messrate 1 Hz

Automatische Abschaltung 1 min

Probenmenge 0,2 ... 0,3 ml

Menüsprache Englisch (US), Englisch (GB)

Schutzklasse (Gerät) IP65

Spannungsversorgung 5V DC, 500mA

Gewicht 115 g

Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C, 0 ... 95 % r. F.

Lagerbedingungen 0 ... 50 °C, 0 ... 95 % r. F.

Kapazität 500 mAh

Abmessungen (L x B x H) 145 x 46 x 27 mm