


Gel-Verbindungs-muffe

mit Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 6 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 2 V+
Artikelnummer	486517
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH

Eigenschaften

Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet

Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit

Neues Schnappverschlussystem (IP68), keine Kabelbinder erforderlich

Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale

Schnelle, einfache und sichere Montage


Anwendungen

Innenraum

Freiluft

Kabelkanäle

Technische Daten



Artikelname	EASYCELL 2 V+
Artikelnummer	486517
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	DIN EN IEC VDE 60670-1
Auswahl Hinweis	1,5 - 2,5 mm ²
Gehäuse Typ	2
Gehäuse Anzahl	1 Stück
Klemmen Typ	Verbinderblock
Klemmen Anzahl	3 Stück
Länge L	80 mm
Breite B	37 mm
Höhe H	28 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	1.5 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	2.5 mm ²
Durchmesser Kabel min	10 mm
Durchmesser Kabel max	13 mm
Leiter-Material	Aluminium/Kupfer
IP Schutzgrad	IP68
IP Schutzgrad (zugehörige Norm)	IEC 60529
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Polypropylen
Verschlussart	Verrastung
Verdrahtungsrichtung	Beidseitig
Gelmaterial	Silikonengel
Spannungsbereich	1000 V
Spannungsbereich (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Brennbarkeitsklasse Gehäuse	V2
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (zugehörige Norm)	IEC 60695-2-11
Bemessungsstoßspannung	3 kV
Bemessungsstoßspannung (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Dauergebrauchstemperatur max	90 °C

Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Montagetemperatur min	-10 °C
Montagetemperatur max	60 °C
Durchschlagsfestigkeit	27 kV/mm

Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 2 V+
Artikelnummer	486517
Lieferumfang	Gel-Verbindungs-muffe
	Push-In-Anschlussblock
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311212067

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Palette
Inhaltsmenge	24	1440
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	250	1200
Breite (mm)	210	800
Höhe (mm)	180	1020
Nettogewicht (kg)	1.968	118.08
Bruttogewicht (kg)	2.268	136.28