Ubiquiti UniFi Protect G4 Instant - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2688 x 1512 - 2K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - Bluetooth - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 5 V



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G4-INS
EAN/UPC	0810010078605

Beschreibung

Die Camera G4 Instant nimmt scharfe 2K-HD-Videos über Dual-Band-Wi-Fi auf und ist mit einem eingebauten Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet, um Zwei-Wege-Audio zu liefern. Die G4 Instant ist außerdem mit IR-LEDs ausgestattet, um die Bildqualität bei Nacht zu verbessern. Ihr wetterfestes Gehäuse nach IPX5-Standard erhöht die Haltbarkeit im Freien und macht sie zu einer idealen Kamera für den Einsatz in öffentlichen Bereichen. Die Kamera wurde für eine bequeme und einfache Nutzung entwickelt und wird mit einem AC-Netzteil betrieben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G4 Instant - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 4.72 cm x 8.16 cm
Gewicht	125 g
Anschlusstechnik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6

Schnittstellen	Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus Polycarbonat, Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärmminderung, Helligkeitssteuerung, Farbsteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Image Masking, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, LED-Anzeige, Reset-Taste
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	5 cm
Tiefe	4.72 cm
Höhe	8.16 cm
Gewicht	125 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest
Digital-Video-Format	H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus Polycarbonat, Infrarot-Sperrfilter, 16:9 Seitenverhältnis, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärmminderung, Helligkeitssteuerung, Farbsteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Image Masking, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, LED-Anzeige, Reset-Taste
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6

© 2025 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Horizontales Blickfeld (Grad)	102.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	54.9
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	120.6
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagesatz
Kennzeichnung	IPX5, IK04, FCC, IC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V - 2 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	UniFi Protect
	Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform	Android, iOS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.