

Ubiquiti UniFi Switch Pro Aggregation - Switch

28 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-PRO-AGGREGATION
EAN/UPC	0810010072603



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch Pro Aggregation - Switch - 28 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 Gigabit SFP28 - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch Pro Aggregation - Switch - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	28 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 Gigabit SFP28
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 380 Gbit/s Switching-Kapazität: 760 Gbit/s Weiterleitungsrate: 565,44 Mpps
Leistungsmerkmale	16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), DHCP-Server, Inter-VLAN Routing, statisches Routing
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 32.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	28 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 Gigabit SFP28
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 380 Gbit/s Switching-Kapazität: 760 Gbit/s Weiterleitungsrate: 565,44 Mpps
Leistungsmerkmale	16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), DHCP-Server, Inter-VLAN Routing, statisches Routing

Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	28 x 10Gbit-LAN SFP+ 4 x 25Gbit LAN SFP28
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	100 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, IC
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	32.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.