

Samsung Odyssey Neo G9 S57CG954NU - G95NC Series - QLED-Monitor - Gaming - gebogen - 144 cm (57")

7680 x 2160 Dual UHD @ 240 Hz - VA - 1000 cd/m² - 2500:1 - DisplayHDR 1000 - 1 ms - 3xHDMI - DisplayPort - Schwarz - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS57CG954NUXEN
EAN/UPC	8806094972313



Beschreibung

Erleben Sie Spiele, die sich realer anfühlen als die Außenwelt. Dieser Dual-UHD-Monitor umschließt Sie mit einem superbreiten 57"-Bildschirm und einer 1000R-Krümmung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Odyssey Neo G9 S57CG954NU - G95NC Series - QLED-Monitor - gebogen - 144 cm (57") - HDR
Gerätetyp	QLED-Monitor - 144 cm (57")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	86 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual UHD 7680 x 2160 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	2500:1
HDR-fähig	HDR10+ Gaming / DisplayHDR 1000
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Farbraum	95% DCI
Eingangsanschlüsse	3xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	132.75 cm x 49.96 cm x 60.1 cm
Gewicht	19 kg
Kennzeichnung	UL Glare Free

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	QLED-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	86 kWh
Diagonalabmessung	144 cm (57")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1000R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual UHD 7680 x 2160 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	2500:1
HDR-Format	HDR10+ Gaming
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1000
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Farbraum	95% DCI
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Quantum Mini LED
Besonderheiten	Bild für Bild, Eco-Mode, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Image Size, Werkstuning, Werks-Kalibrierungsbericht, Off Timer Plus, Sportmodus, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, Graphikmodus, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, ergonomischer Ständer, CoreSync-Beleuchtungsdesign, Virtual AIM Point, Quantum

	Matrix Technology, Entertain Mode, Core lighting+ Design, Mini LED Local Dimming (2392 Zonen)
Farbe	Schwarz, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	132.75 cm x 49.96 cm x 60.1 cm - mit Fuß
Gewicht	19 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 2.1 (HDCP 2.2) 3 x HDMI (HDCP 2.2) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 2 x USB 3.0
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-3/+10
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	UL Glare Free
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	59 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	207 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	59 Watt
Stromverbrauch (max.)	300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 132.75 cm - Tiefe: 49.96 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 19 kg Ohne Fuß - Breite: 132.75 cm - Tiefe: 33.84 cm - Höhe: 42.95 cm - Gewicht: 15.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	145.5 cm
Transporttiefe	42 cm
Transporthöhe	55.7 cm
Transportgewicht	26.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.