

Dell 27 Video Conferencing Monitor

P2724DEB - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-BFMZ
EAN/UPC	5397184657065



Beschreibung

Verbinden Sie sich mit dem 27-Zoll-QHD-IPS-Display, das für mühelose Zusammenarbeit entwickelt wurde, als wären Sie selbst dabei.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 27 Video Conferencing Monitor P2724DEB - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qrcode/1378993
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Leistungsmerkmale	2 Mikrofone, IR-Kamera, Näherungssensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, RGB-Kamera, IR-Sensor, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	4 Megapixel - 2560 x 1440 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm
Gewicht	8.27 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	604 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1378993
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	2 Mikrofone, IR-Kamera, Näherungssensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, RGB-Kamera, IR-Sensor
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Auto KVM Switch

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.178 cm x 23 cm x 44.079 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	8.27 kg
	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	4 Megapixel
Max. Videoauflösung	2560 x 1440 bei 30 BpS
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	Rollladen für Privatsphäre, Auto Focus, 78° Sichtfeld, kompatibel mit Windows Hello
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) DisplayPort-Ausgang (MST) USB-B 3.2 Gen 1 Upstream USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (nur Daten)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Dell Power Button Sync
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - USB-C - 1 m
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Cortana Certified
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20.6 Watt
Stromverbrauch (max.)	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Apple MacOS 12.3.1 oder höher, Windows 11 (Version 21H2)
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 44.079 cm - Gewicht: 8.27 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 59.079 cm - Gewicht: 8.27 kg Ohne Fuß - Breite: 61.178 cm - Tiefe: 5.961 cm - Höhe: 41.582 cm - Gewicht: 5.65 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	11.26 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	604 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	157
Herstellung (kg CO2e)	333.67
Logistik (kg CO2e)	57.97
Verwendung (kg CO2e)	205.82
EOL (kg CO2e)	6.89
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	398.18
PAIA Version	1.3.2, 2022
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.