

# Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40")

(39.7" sichtbar) - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 4 - DisplayPort - HDMI - Raven Black - Campus

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62C1GAT6EU
EAN/UPC	0195713047593



## Beschreibung

Der professionelle Thunderbolt 4-Monitor mit Unterstützung der Intel Active Management Technology für Intel vPro-Clients. Der ThinkVision P40w-20 bietet Ihnen genau das mit einer Vielzahl branchenführender Funktionen. Der beeindruckende 39,7-Zoll-21:9-Bildschirm bietet eine umfangreiche WUHD-Auflösung von 5120 x 2160, mit der Sie jedes Detail scharf sehen können, während Sie das Gesamtbild betrachten, egal ob Sie Marktaktualisierungen verfolgen oder langfristige Rechtsverträge vergleichen. Verlassen Sie sich auf konsistente, zuverlässige und naturgetreue Farben aus jedem Betrachtungswinkel dank des professionellen Displays mit In-Plane-Switching-Panel, das Farben bis zu 98% DCI-P3 reproduziert und über eine werkseitig kalibrierte Farbe mit 2E<2 Varianz verfügt. Geschwindigkeit, Leistung und Einfachheit vereinen sich durch branchenführende Thunderbolt 4-Konnektivität, die Modellkonformität mit der USB4-Technologie, die Ihnen eine Daten- und Videoübertragung von bis zu 40 Gbit/s sowie Strom- und Netzwerkkonnektivität zwischen Ihren angeschlossenen Geräten ermöglicht - auch mit Nicht-Lenovo Markengeräte - alles über ein einziges Thunderbolt 4-Kabel.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") - HDR - Campus
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101.6 cm (40")
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	51.6 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.1815 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% sRGB

Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeige position	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm
Gewicht	14.65 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	101.6 cm (40")
Sichtbare Bildfläche	101 cm (39.7")
Geschwungener Bildschirm	Ja (2500R)
Integrierte Peripheriegeräte	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.1815 mm
Ppi	140
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178

Vertikaler Betrachtungswinkel	178	
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei	
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED	
Besonderheiten	Bild in Bild, flimmerfreie Technologie, PBP, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, 10-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, Smart Power Technology	
Farbe	Raven Black	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm - mit Standfuß (höchste Position)	
Gewicht	14.65 kg	
<b>Konnektivität</b>		
Schnittstellen	Thunderbolt 4 Downstream (bis zu 27 W) HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Upstream USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 27 W) Audio Line-Out Netzwerk (RJ-45) Thunderbolt 4 Upstream (Leistung bis zu 65 W (typisch) / 96 W (max.) in Smart Power-Modus)	
<b>Mechanisch</b>		
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung	
Neigungswinkel	-5/+22	
Schwenkwinkel	90	
Höheneinstellung	130 mm	
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 100 mm	
<b>Verschiedenes</b>		
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung	
Enthaltene Kabel	1 x Kabel Thunderbolt 4	
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification	
Lokalisierung	Englisch / Europa	
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus	
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot	
<b>Stromversorgung</b>		
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	51.6 W	

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	42 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	65 Watt
Stromverbrauch (max.)	255 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	ThinkColor
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	<p>Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 27.94 cm - Höhe: 64.12 cm - Gewicht: 14.65 kg</p> <p>Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 27.94 cm - Höhe: 51.12 cm - Gewicht: 14.65 kg</p> <p>Ohne Fuß - Breite: 94.76 cm - Tiefe: 10.08 cm - Höhe: 42.87 cm - Gewicht: 9.95 kg</p>
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	108.5 cm
Transporttiefe	27.5 cm
Transporthöhe	52.6 cm
Transportgewicht	20 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.