

Logitech MX Keys Combo for Business - 2. Generation

Tastatur-und-Maus-Set - hinterleuchtet - kabellos - Bluetooth LE - AZERTY - Französisch - Graphite

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	920-010927
EAN/UPC	5099206104426



Beschreibung

MX Keys kabellose Tastatur, Master 3S kabellose Maus und Handballenauflage Combo.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech MX Keys Combo for Business - 2. Generation - Tastatur-und-Maus-Set - AZERTY - Französisch - Graphite Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Schnittstelle	Bluetooth LE
Kabelloser Empfänger	Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Anschlussstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	AZERTY Französisch
Tastenanzahl	108
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Multimedia, Stummtaste, Easy-Switch, PerfectStroke
Numerische Tastatur	Ja
Zeigegerät	Maus - kabellos - optisch - Für Rechtshänder
Anzahl Tasten	7
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 8000 dpi
Farbe	Graphite

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Schnittstelle	Bluetooth LE
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Logitech Logi Bolt USB-Receiver

Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur: 43.02 cm x 13.163 cm x 2.05 cm / 810 g Maus: 8.43 cm x 12.49 cm x 5.1 cm / 141 g Handauflage: 42 cm x 6.4 cm x 0.8 cm / 180 g Drahtlosempfänger: 1.44 cm x 0.66 cm x 1.84 cm / 2 g
Typ	Kabellos
Tastaturname	Logitech MX Keys for Business
Tastenanzahl	108
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Multimedia, Stummtaste, Easy-Switch, PerfectStroke
Lokalisierung und Layout	AZERTY Französisch
Region	Frankreich
Tastaturtechnologie	Schere
Handauflage	Ja
Besonderheiten	Nummernblock
	Zeigegerät
Typ	Maus - kabellos
Zeigegerätname	Logitech MX Master 3S for Business
Anzahl Tasten	7
Daumentasten Anzahl	2
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	8000 dpi
Batterien:	Lithium-Polymer
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 8000 dpi
Ausrichtung	Für Rechtshänder
	Verschiedenes
Farbe	Graphite
Zubehör im Lieferumfang	Handauflage, USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung	FIPS
MTBF	150,000 Stunden
Wesentliche Lebensdauer	10 Mio. Klicks
	Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Google Chrome OS, Android 9.0 (Pie) oder später, Apple iOS 14 oder höher, Apple iPadOS 14 oder später, Windows 10 / 11 oder später, Apple MacOS 11 oder später
	Batterie
Typ	Wiederaufladbar
Technologie	Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)	10 Tage
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	45.2 cm
Transporttiefe	14.6 cm

Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	1.56 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.