

Kingston Industrial - Flash-Speicherkarte

- 16 GB

A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDHC UHS-I

Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	SDCIT2/16GBSP
EAN/UPC	0740617321098



Beschreibung

Kingstons microSD UHS-I Industrial Temperature ist für den Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 85 °C konzipiert. Sie bleibt also auch unter widrigen Umweltbedingungen, von der extremen Wüstenhitze bis zu Temperaturen unter Null, voll funktionsfähig. Ihre hohe Belastbarkeit macht sie ideal für Anwendungen, in denen die Karte häufig dem Hostgerät entnommen werden muss. Kingston testet diese Karten und ihre Modifizierungen bereits in der Vorlaufproduktion umfangreich. Sie können sich also darauf verlassen, dass Ihre Fotos, Videos und anderen wichtigen Dateien immer gut geschützt sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston Industrial - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSDHC UHS-I
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	microSDHC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität	16 GB
Geschwindigkeit	A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Technologie	TLC NAND Flash

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	16 GB
	Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse	A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 100 MB/s
Formfaktor	microSDHC UHS-I Speicherkarte
Technologie	TLC NAND Flash
Besonderheiten	Bad-Block-Management, ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, SIP Technology, Power Loss Protection, Dynamic Data Refresh, Zustandsüberwachung, Auto-Refresh Read Distribution Protection, Lebensdauer bis zu 1.920 TBW
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht	
Breite	11 mm
Tiefe	15 mm
Dicke	1 mm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.