

# KÄLTEMITTELWAAGE

PCE-ERS 100



- » **Wägebereich bis 100 kg**
- » **Control Funktion**
- » **Einheiten: kg, g, lb, oz, lb/oz**
- » **Automatische Abschaltung**
- » **Wägefläche von 230 x 230 mm**

Unsere Kältemittelwaage ist die ideale Lösung für das präzise Befüllen und Entleeren von Kältemittelflaschen. Die Kältemittelwaage bietet einen Messbereich von 0,01 ... 100 kg bei einer Auflösung von 0,01 kg und ermöglicht so exakte Messungen. Die 230 x 230 mm große Plattform von der Kältemittelwaage ist mit einer rutschfesten Gummibeschichtung versehen, die ein sicheres Abstellen der Flaschen gewährleistet. Durch die externe Bedieneinheit eignet sich die Kältemittelwaage hervorragend für den flexiblen, mobilen Einsatz. Die Control-Funktion ermöglicht das Einstellen eines Gewichtes bei dem die Waage akustisch alarmiert.

Messungen können in verschiedenen Einheiten wie kg, g, lb, oz und lb/oz durchgeführt werden. Mit der praktischen Tara-Funktion lässt sich das Eigengewicht ausblenden, um nur die tatsächliche Gewichtsveränderung zu messen. Eine hintergrundbeleuchtete Anzeige erleichtert die Nutzung auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Waage wird wahlweise mit einer 9V-Blockbatterie oder über das Stromnetz betrieben und verfügt über eine automatische Abschaltfunktion zur Verlängerung der Batteriebensdauer. Die Kältemittelwaage wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert.

## Spezifikation

| Wägebereich       |          |
|-------------------|----------|
| Messbereich [Max] | 100 kg   |
| Auflösung [d]     | 0,01 kg  |
| Genauigkeit       | ±0,01 kg |

| Allgemeine technische Daten |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Einheit(en)                 | lb/oz, kg, g, lb, oz             |
| Display Typ                 | LCD                              |
| Displaygröße                | 2,8 Zoll                         |
| Schnittstelle               | USB                              |
| Betriebsdauer               | 60 h                             |
| Automatische Abschaltung    | 15 min                           |
| Kabellänge                  | 1,3 m                            |
| Alarm                       | akustisch                        |
| Waagentyp                   | Einbereichswaage                 |
| Mindestlast [Min]           | 0,01 kg                          |
| Menüsprache                 | Englisch (US), Englisch (GB)     |
| Schutzklasse (Gerät)        | IP40                             |
| Spannungsversorgung         | 6 V DC, 200 mA                   |
| Akku/Batterie               | 1 x 9 V 9V Block , Alkali-Mangan |
| Kapazität                   | 640 mAh                          |
| Betriebsbedingungen         | 0 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.   |
| Lagerbedingungen            | 0 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.   |
| Abmessungen ( L x B x H )   | 230 x 230 x 45 mm                |
| Weitere Abmessungen         | Display: 160 x 85 x 38           |
| Gewicht                     | 2061 g                           |