

WANZENFINDER

PCE-FRQ 500



- » **Erkennung von analogen und digitalen Signalen 50 MHz ... 8 GHz**
- » **versteckte WiFi-Kameras, GPS-Ortungsgeräte**
- » **Funkwanzen, Sender, drahtlose Kameras**
- » **16-stufige Signalstärke-Anzeige**
- » **Reichweite: 10 m**
- » **App für Signalausgang**
- » **Ladekontrollleuchte**

Dieser hochwertige Wanzenfinder / Wanzendetektor bietet maximale Sicherheit vor Überwachungsgeräten und schützt Ihre Privatsphäre effektiv. Mit einem breiten Frequenzbereich von 50 MHz bis 8 GHz erkennt er zuverlässig analoge und digitale Signale sowie versteckte WiFi-Kameras, GPS-Ortungsgeräte, Funkwanzen, Sender und drahtlose Kameras.

Der Wanzenfinder / Wanzendetektor ist extrem einfach in der Handhabung - einfach einschalten und das Display Beobachten. Mit seinen 4 Arbeitsmodi und zwei Antennen (eine Mikrowellen-Richtantenne und Omnidirektionale Antenne) spürt es mühelos die meisten Abhörgeräte und Kameras, die per Funk übertragen, auf. Die Erkennung von Signalen wird durch eine angehende LED-Diode und einen Piepton signalisiert. Die Lautstärke nimmt allmählich zu, je näher man der Signalquelle steht.

Die 16-stufige Signalstärke-Anzeige erleichtert die präzise Ortung von Überwachungsgeräten innerhalb einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Dank der integrierten App-Unterstützung können Signalausgaben bequem überwacht werden, und die Ladekontrollleuchte sorgt dafür, dass der Wanzenfinder / Wanzendetektor stets betriebsbereit ist.

Dieser vielseitige Wanzenfinder / Wanzendetektor ist das ideale Werkzeug, um Ihre Privatsphäre in jeder Umgebung zu gewährleisten und verdeckte Überwachungstechnologie zuverlässig zu entdecken. Der Wanzenfinder verbindet modernste Technik mit einfacher Bedienung - perfekt für alle, die Wert auf Sicherheit legen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Frequenz	50 ... 8000 MHz
Frequenz Zusatzinformation	GSM: 885 ... 915 MHz GSM: 1710 ... 1755 MHz Wifi: 2401 ... 2484 MHz
Display Typ	LCD
Displaygröße	2,6 Zoll
Schnittstelle	USB-C, AUX
Betriebsdauer	8 h
Arbeitsabstand	10 cm ... 10 m
Empfindlichkeit	Einstellbar: hoch oder niedrig
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	5V DC, 500mA
Kapazität	1100 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-20 ... 60 °C , 5 ... 95 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	135 x 75 x 17 mm
Gewicht	238 g