



TP-Link Festa FS318GP V1 - Switch - Smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (150 W)

Produktbeschreibung	TP-Link Festa FS318GP V1 - Switch - 18 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	150 W
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps Packet-Puffergröße: 4,1 Mbit/s
Kapazität	IP-Schnittstellen: 16 Statische Routen: 32
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP, STP, RSTP, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, DHCP, TCP/IP, UDP, RSTP, SNMP, NTP, SSH, SSH-2
Leistungsmerkmale	Cloud-verwaltet, ZTP, SON technology, VLAN-Unterstützung, ACL Support, IGMP Snooping, Metallgehäuse, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, LLDP-MED, Frequenzgrenze, Storm Control, Anschlussisolierung, LAG, automatische Topologieerkennung, Firmware aktualisierbar, Store-and-Forward, EEE, Reset-Taste, DHCP-Server, DHCP-Relais, MLD-Snooping, Phantom DST
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)



Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

44 cm x 18 cm x 4.4 cm

Systemanforderungen

Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Apple MacOS, Novell
NetWare, UNIX, Linux

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.