MINI-LÖTKOLBEN

PCE-ESI 450



- **Temperaturbereich: 100 ... 450 °C**
- **Aufheizzeit unter 5 s**
- **inkl. 6 wechselbare Lötspitzen**
- **Ergonomisches Design**
- **Sleep- und Standby-Modus**
- **dank Metallkappe auch im heißen Zustand sicher verstaubar**

Der Mini-Lötkolben ist das perfekte Werkzeug für feine Lötarbeiten und schnelle Reparaturen. Mit einem einstellbaren Temperaturbereich von 100 bis 450 °C und einer beeindruckenden Aufheizzeit von weniger als 5 Sekunden ermöglicht er ein schnelles und effizientes Arbeiten. Dank seines ergonomischen Designs liegt der Mini-Lötkolben komfortabel in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung.

Im Lieferumfang sind sechs wechselbare Lötspitzen enthalten, sodass flexibel auf verschiedene Anforderungen reagiert werden kann. Der Mini-Lötkolben verfügt zudem über praktische Funktionen wie einen einstellbaren Sleep- und Standby-Modus, der die Energieeffizienz erhöht und die Lebensdauer des Geräts verlängert. Der Lötkolben verfügt über eine Sleep-Funktion, die sich nach einer einstellbaren Zeit von 30 Sekunden bis 60 Minuten aktiviert und dabei eine definierbare Temperatur aufrechterhält. Zusätzlich bietet der Standby-Modus die Möglichkeit, das Gerät nach 1 bis 60 Minuten komplett abzuschalten, wobei es per Tastendruck schnell wieder einsatzbereit ist. Nach Gebrauch kann der Lötkolben dank einer robusten Metallkappe sicher verstaut werden – selbst im heißen Zustand.

Kompakt, vielseitig und sicher: Der Mini-Lötkolben ist die ideale Wahl für Profis und Hobbyanwender, die auf Qualität und Komfort Wert legen. Der Lötkolben wird in einer praktischen Gerätetasche mit umfangreichen Zubehör und einem 100 W Netzteil geliefert.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	IPS
Displaygröße	0,96 Zoll
Aufwärmzeit	5 s
Kabellänge	1 m
Temperaturbereich	100 ... 450 °C
Leistung	100 W
Menüsprache	Englisch (GB), Englisch (US), Chinesisch
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	180 ... 240 V | 50/60 Hz
Steckertyp	Eurostecker
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C , 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	178 x 20 x 18 mm
Gewicht	67 g