


METALLDETEKTOR

PCE-MTD 200



- » **Zwei Erkennungsmodi**
- » **Erkennungstiefe: ca. 16 cm**
- » **Wasserdichte Erkennungsscheibe**
- » **Verstellbarer Teleskopstab: 78 ... 107 cm**
- » **Einstellbare Lautstärke und Sensitivität**

Der Metalldetektor bietet eine ideale Lösung für die präzise und effiziente Suche nach Metallobjekten. Mit zwei praktischen Erkennungsmodi – dem DISC-Modus, der unerwünschte Metalle herausfiltert, und dem All-Metall-Modus, der alle Metallarten erkennt – ermöglicht der Metalldetektor eine gezielte und vielseitige Nutzung.

Die 16 cm große, wasserdichte Erkennungsscheibe sorgt dafür, dass Objekte bis zu einer Tiefe von etwa 16 cm präzise lokalisiert werden können, auch in feuchten oder nassen Umgebungen. Dank der einstellbaren Empfindlichkeit lassen sich verschiedene Objekte, ob flach oder tief vergraben, effektiv finden. Der Metalldetektor ist zudem mit einem verstellbaren Teleskopstab ausgestattet, der sich zwischen 78 cm und 107 cm anpassen lässt, was ihn sowohl für Erwachsene als auch für Kinder komfortabel nutzbar macht.

Der Metalldetektor verfügt über ein präzises analoges Display, dessen Nadel schnell und zuverlässig auf erkannte Metallobjekte reagiert, sodass Funde unmittelbar sichtbar werden. Er ist zudem leicht, tragbar und eignet sich perfekt für längere Entdeckungsreisen in unterschiedlichsten Umgebungen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Anschlüsse	3,5-mm-Kopfhöreranschluss
Display Typ	Analog
Abmessungen	Sondendurchmesser: 16 cm
Messtiefe	0 ... 16 cm
Messmodus	DISC, ALL-Metall
Teleskopstab einstellbar	78 ... 107 cm
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Schutzklasse (Zusatzinformation)	Erkennungsscheibe: IP67
Akku/Batterie	2 x 9 V Blockbatterie , Alkali-Mangan
Kapazität	640 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 50 °C , 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 50 °C , 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	800 x 165 x 270 mm
Gewicht	871 g