
RB-BREADBOARD2-C

Steckplatine für Versuchsaufbauten und Prototyping



Diese Steckplatine oder auch Breadboard genannt, ist perfekt für jeden Bastler. Es ermöglicht Ihnen Versuchsaufbauten und Schaltungen mit Ihrem Raspberry Pi oder anderen Einplatinencomputern, wobei Sie u.a. mit Sensoren tüfteln können. Es muss nicht gelötet werden, die Bauteile werden durch Federkontakte verbunden. Die Unterseite wurde mit einer Klebefläche zur Befestigung versehen.

Hinweis: Die Querreihen A-J sind in der Mitte durchbrochen.

HAUPTMERKMALE	
Steckplatinenaufbau	1 Kontaktterminal mit 630 Kontakten, 2 durchgängige Verteilerterminals mit 200 Kontakten
Material der Außenfläche	Kunststoff
Farbe	weiß
Kompatibel mit	u.a. SingleBoardComputern
Besonderheiten	Klebefläche an der Unterseite
Abmessungen	165 x 54 x 10 mm
Lieferumfang	RB-Breadboard2-C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN	
Spannungsversorgung	3 - 5 V empfohlen
Maximale Stromlast	1 A
Abstand der Kontakte	2,54 mm (0,1 Inch)
zuläss. Durchmesser der Bauteilanschlüsse	0,3 bis 0,8 mm

WEITERE DETAILS	
Artikelnummer	RB-Breadboard2-C
EAN	4250236828480
Zolltarifnummer	8534001900

Veröffentlicht: 28.10.2024