Datenblatt


Aufroller für Elektroauto-Ladekabel 2+5m
Art.# 65164

Robuster Elektroauto-Ladekabelaufroller mit Federmechanismus.
Hochwertiges Kunststoffgehäuse aus Polypropylen.

- 400 V, dreiphasig, max. 11kW
- Kabel 5G2,5 + 1x0,75
- Eingangskabel 2 m, Ausgangskabel 5 m
- Eingangsstecker Typ 2, Ausgangsstecker Typ 2
- Spannungsanzeige
- Überhitzungsschutz
- Wandhalterung um 180 Grad schwenkbar
- Schutzart: IP44



Abb. ähnlich



CE IP44

Technische Daten:

400 V / 16 A

Produktmaße (LxBxH):	420 x 190 x 322 mm
Produktgewicht:	5,3 kg
Verpackungsmaße (LxBxH):	380 x 195 x 360 mm
Brutto-Gewicht:	5,68 kg
EAN:	4011160651649