



Zubehör für Elektroautos

Model: **AK-SC-E30**



Produktcode	AK-SC-E30
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Zubehör für Elektroautos
Versorgungsspannung	AC: 450 / 750 V
Anzahl der Phasen	3 Phase
Flammenschutz	UL94V-0
Kabellänge	5 m
Material der Kabel	Kupfer
Leitungsdurchschnitt	5G6mm2 + 2x0.75 mm2
Isoliermaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-40 / +125 °C
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708751006
Garantie	24 Monate



Beschreibung

Akyga® AK-SC-E30 ist ein **hochwertiges Elektrofahrzeug-Ladekabel**, das für professionelle Anwendungen, Installation und Service entwickelt wurde. Das Kabel wurde für das sichere, effiziente und flexible Laden von Elektrofahrzeugen entwickelt.

Was zeichnet das 5 m lange Elektrofahrzeug-Ladekabel AK-SC-E30 aus?

- **Hochwertige Materialien und Konstruktion**

Akyga® AK-SC-E30 ist ein **5m Elektroauto-Ladekabel** aus Kupfer mit einem **Querschnitt von $5 \times 6 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.75 \text{ mm}^2$** , was für optimale Leitfähigkeit und minimalen Energieverlust sorgt. Das ungiftige **TPE-Material** ist widerstandsfähig gegen Reibung, Stöße und sowohl niedrige als auch hohe Temperaturen. Die **Betriebsspannung von 450/750V** garantiert eine sichere Nutzung auch bei intensivem täglichen Laden von Elektrofahrzeugen.

- **Verbesserte Kommunikation und Kompatibilität**

Das **EV-Ladekabel** verfügt über eine **7-adrige Konstruktion**, einschließlich **2 dedizierten Kommunikationsleitern**, die den wichtigen Datenaustausch zwischen dem Fahrzeug und der Stromversorgungsstation ermöglichen. Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Ladestandards für Elektroautos und Motorräder kompatibel. Die Flexibilität des Kabeldesigns ermöglicht die Installation von Steckern, die auf die jeweilige Marke und das Modell des Fahrzeugs zugeschnitten sind.

- **Optimale Länge von 5 Metern**

Die praktische **5 m Länge** eignet sich für die meisten privaten und gewerblichen Anwendungen. Das Kabel ermöglicht das bequeme Abstellen des Fahrzeugs in der Nähe der Ladestation. Es ist die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Mobilität.

- **Dreiphasenkabel**

Der maximale Ladestrom von 32 A bei dreiphasiger Stromversorgung ermöglicht ein schnelles Aufladen der Batterien von Elektrofahrzeugen. Die professionellen elektrischen Parameter entsprechen den Industriestandards und machen dieses Kabel zur optimalen Lösung für Wallboxen und Hochleistungs Ladestationen.

Ist dieses Kabel das Richtige für Sie?

Akyga® AK-SC-E30 CU ist die ideale Lösung für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die ein zuverlässiges Kabel für Heim- und professionelle Installationen suchen. Das Kabel ist besonders empfehlenswert für Nutzer von Wallboxen und für diejenigen, die ein beschädigtes Ladekabel ersetzen müssen. Das Fehlen von Klemmen ermöglicht die Installation von geeigneten Steckern, die auf ein bestimmtes Elektroauto oder Ladegerät zugeschnitten sind. Dies macht das Produkt ideal als Ersatz-Ladekabel für beschädigte Drähte.