

Produktdatenblatt



Philips Tavenlor Solar-Außenwandleuchte, Dämmerungssensor, 2 Helligkeitsstufen, 400 lm, 2700 K Warmweiß, IP44, quadratisch, Schwarz

Die Tavenlor Solar Wandleuchte verfügt über ein integriertes Solarpanel für einen schönen, nahtlosen Look, der Deinen Garten und andere Außenbereiche aufwertet – ganz ohne Leistungseinbußen. Diese zu 100 % solarbetriebene Leuchte ist einfach zu installieren, benötigt keine Verkabelung, verbraucht keinen Netzstrom und verursacht keine Betriebskosten. Ein leistungsstarker Akku schenkt Dir bis zu 18 Stunden Licht mit einer einzigen Ladung, sodass Dir für Deine Abendaktivitäten im Freien nie das Licht ausgeht. Ein praktischer Dämmerungssensor schaltet die Leuchte abends automatisch ein und morgens wieder aus, während der integrierte Bewegungssensor sie bei erkannter Bewegung auf volle 400 Lumen schaltet. IP44-geschützt, UV-, rost-, korrosions- und feuchtigkeitsbeständig sowie sorgfältig auf zuverlässigen Außeneinsatz getestet.

Technische Daten

Max. Wattage	3.6
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	3.7
Lumen	400
Kelvin	2700

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.43
Artikel mit Verpackung / kg	0.54

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Nein

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103172761
Bestellnummer (EOC)	17276100
12NC	929004811501
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	14.0	10.4	12.8
Verpackung in cm (H/B/T)	17.3	15.7	12.2

Energieeffizienz

Kategorie

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein